


**XNMU 130608PNN-MM, IC330, Modello: INOX****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	227743 INOX
GTIN	7291075311327
Classe articolo	19A

**Descrizione****Esecuzione:**

Inserto bilaterale con 8 taglienti elicoidali. Esecuzione molto robusta, spessore speciale dell'inserto. Elevata sicurezza dei processi grazie alla posizione di installazione positiva nella sede dell'inserto. Eccellente controllo e rimozione dei trucioli.

**Nota:**

Valori indicativi per  $a_e$  max.

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Modello	INOX
Avanzamento $f_z$	0,1 mm
Codice ISO Inserto	XNMU 130608PNN-MM
Serie	HELI-SLOT
Geometria	PNN-MM
Denominazione originale prodotto	XNMU 130608PNN-MM IC330

Tipo	IC330
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	100 m/min	M
a umido max.	idonea		
a secco	idonea		