


SYHU 070400N-MM, IC830, Modello: ST1400

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	222514 ST1400
GTIN	7291075311815
Classe articolo	19A

Descrizione
Esecuzione:

Inserto bilaterale con 8 taglienti. Notevole smusso di spianatura per qualità delle superfici elevate. Angolo di spoglia superiore positivo per una rottura ottimale dei trucioli.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$ / $a_{p \max} = 4,6$ mm.

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f_z per dente	0,18 mm
Spessore inserto E	4,76 mm
Serie	DOVE-IQ-MILL
Geometria	ADN-MM
Denominazione originale prodotto	IQ845 SYHU 070400N-MM IC830
Codice ISO Inserto	SYHU 070400N-MM

Tipo	IC830
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatta	240 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatta	220 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	200 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	180 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	160 m/min	P
a umido max.	idonea		
a secco	idonea		