

**XNMU 130608PNN-MM, IC380, Modello: S****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 227744 S |
| GTIN | 7291075311303 |
| Classe articolo | 19A |

Descrizione**Esecuzione:**

Inserto bilaterale con 8 taglienti elicoidali. Esecuzione molto robusta, spessore speciale dell'inserto. Elevata sicurezza dei processi grazie alla posizione di installazione positiva nella sede dell'inserto. Eccellente controllo e rimozione dei trucioli.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
Valori indicativi per a_e max.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Avanzamento f_z | 0,15 mm |
| Modello | S |
| Codice ISO Inserto | XNMU 130608PNN-MM |
| Serie | HELI-SLOT |
| Geometria | PNN-MM |
| Denominazione originale prodotto | XNMU 130608PNN-MM IC380 |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Tipo | IC380 |
| Materiale da taglio | HM |
| Tipo di prodotto | Inseri per fresatura |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Acciaio < 50 HRC | limitatamente adatta | 50 m/min | H |
| Acciaio < 55 HRC | limitatamente adatta | 50 m/min | H |
| Acciaio < 60 HRC | limitatamente adatta | 45 m/min | H |
| Acciaio < 65 HRC | limitatamente adatta | 45 m/min | H |
| Ti > 850 N/mm ² | idonea | 45 m/min | S |
| a umido max. | idonea | | |
| a secco | idonea | | |