


SYHU 0704ADN, IC330, Modello: INOX

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	222515 INOX
GTIN	7291075311778
Classe articolo	19A

Descrizione
Esecuzione:

Inserto bilaterale con 8 taglienti. Notevole smusso di spianatura per qualità delle superfici elevate. Angolo di spoglia superiore positivo per una rottura ottimale dei trucioli.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo. Valori indicativi per $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$ / $a_{p \max} = 4,6$ mm.

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,16 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Serie	DOVE-IQ-MILL
Spessore inserto E	4,76 mm
Geometria	ADN
Denominazione originale prodotto	IQ845 SYHU 0704ADN IC330
Codice ISO Inserto	SYHU 0704ADN

Tipo	IC330
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm ²	idonea	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	110 m/min	M
a umido max.	idonea		
a secco	idonea		