


**XNMU 130608PNTN, IC5100, Modello: GG****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	227745 GG
GTIN	7291075311310
Classe articolo	19A

Descrizione**Esecuzione:**

Inserto bilaterale con 8 taglienti elicoidali. Esecuzione molto robusta, spessore speciale dell'inserto. Elevata sicurezza dei processi grazie alla posizione di installazione positiva nella sede dell'inserto. Eccellente controllo e rimozione dei trucioli.

Nota:

Valori indicativi per a_e max.

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	XNMU 130608PNTN
Modello	GG
Serie	HELI-SLOT
Avanzamento f_z	0,15 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Geometria	PNTN

Denominazione originale prodotto	XNMU 130608PNTN IC5100
Tipo	IC5100
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
GG	idonea	340 m/min	K
GGG	limitatamente adatta	260 m/min	K
a umido max.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		
Aria	idonea		