

**XNMU 130608PNTN, IC810, Modello: GGG****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	227746 GGG
GTIN	7291075311280
Classe articolo	19A

**Descrizione****Esecuzione:**

Inserto bilaterale con 8 taglienti elicoidali. Esecuzione molto robusta, spessore speciale dell'inserto. Elevata sicurezza dei processi grazie alla posizione di installazione positiva nella sede dell'inserto. Eccellente controllo e rimozione dei trucioli.

**Nota:**

Valori indicativi per  $a_e$  max.

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Codice ISO Inserto	XNMU 130608PNTN
Serie	HELI-SLOT
Modello	GGG
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento $f_z$	0,15 mm
Geometria	PNTN

Denominazione originale prodotto	XNMU 130608PNTN IC810
Tipo	IC810
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

### Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
GG	limitatamente adatta	300 m/min	K
GGG	idonea	240 m/min	K
a umido max.	idonea		
a secco	idonea		