



**SZMU 080408PNTR, IC5100, Modello: GG**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	225808 GG
GTIN	7291075460421
Classe articolo	19A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Inserto bilaterale con 8 taglienti elicoidali. Geometria di taglio speciale per tagli delicati, così da ridurre il consumo di energia durante la lavorazione.

**Nota:**

Valori indicativi per  $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ max} = 5,0 \text{ mm}$ .

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Modello	GG
Avanzamento $f_z$ per dente	0,25 mm
Serie	NEODO
Geometria	PNTR
Denominazione originale prodotto	S890 SZMU 080408PNTR IC5100
Codice ISO Inserto	SZMU 080408PNTR

Tipo	IC5100
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
GG	idonea	300 m/min	K
GGG	limitatamente adatta	240 m/min	K
a umido max.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		
Aria	idonea		