

**SZMU 080408PNTR, IC810, Modello: GGG****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	225810 GGG
GTIN	7291075460384
Classe articolo	19A

Descrizione**Esecuzione:**

Inserto bilaterale con 8 taglienti elicoidali. Geometria di taglio speciale per tagli delicati, così da ridurre il consumo di energia durante la lavorazione.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Valori indicativi per $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 5,0 \text{ mm}$.

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,25 mm
Serie	NEODO
Geometria	PNTR
Denominazione originale prodotto	S890 SZMU 080408PNTR IC810
Codice ISO Inserto	SZMU 080408PNTR
Tipo	IC810

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
GG	limitatamente adatta	280 m/min	K
GGG	idonea	260 m/min	K
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		