


TDKT 1505PDR, IC845, Modello: ST1400

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	226574 ST1400
GTIN	7291075312935
Classe articolo	19A

Descrizione
Esecuzione:

Inserto Trigon con 3 taglienti elicoidali. Design del tagliente positivo assiale e radiale. Per una lavorazione efficace e precisa degli spallamenti a 90°.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z	0,21 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Raggio di curvatura	0,8 mm
Modello	ST1400
Serie	HELI3MILL
Codice ISO Inserto	TDKT 1505PDR
Geometria	PDR

Denominazione originale prodotto	HM390 TDKT 1505PDR IC845
Tipo	IC845
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatta	200 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatta	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	160 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	160 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	150 m/min	P
a umido max.	idonea		
a secco	idonea		