



## SYHU 070400AD, IC882, Modello: S



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	222518 S
GTIN	7291075450026
Classe articolo	19A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Inserto bilaterale con 8 taglienti. Notevole smusso di spianatura per qualità delle superfici elevate. Angolo di spoglia superiore positivo per una rottura ottimale dei trucioli.

#### Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo. Valori indicativi per  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$  /  $a_{p \max} = 4,6$  mm.

### Descrizione tecnica

Avanzamento $f_z$ per dente	0,15 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Serie	DOVE-IQ-MILL
Spessore inserto E	4,76 mm
Geometria	ADN
Denominazione originale prodotto	IQ845 SYHU 070400AD IC882
Codice ISO Inserto	SYHU 070400AD

Tipo	IC882
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idonea	45 m/min	S
a umido max.	idonea		
a secco	idonea		