



SYHU 0704ADTN, IC810, Modello: GGG



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	222520 GGG
GTIN	7291075311754
Classe articolo	19A

Descrizione

Esecuzione:

Inserto bilaterale con 8 taglienti. Notevole smusso di spianatura per qualità delle superfici elevate. Angolo di spoglia superiore positivo per una rottura ottimale dei trucioli.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
Valori indicativi per $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$ / $a_{p \max} = 4,6$ mm.

Descrizione tecnica

Serie	DOVE-IQ-MILL
Raggio di curvatura	0,8 mm
Spessore inserto E	4,76 mm
Avanzamento f_z per dente	0,25 mm
Geometria	ADTN
Denominazione originale prodotto	IQ845 SYHU 0704ADTN IC810
Codice ISO Inserto	SYHU 0704ADTN

Tipo	IC810
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
GG	limitatamente adatta	270 m/min	K
GGG	idonea	220 m/min	K
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		