


SYHU 0704DN-MM, IC808, Modello: UNI

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	222522 UNI
GTIN	7291075311761
Classe articolo	19A

Descrizione
Esecuzione:

Inserto bilaterale con 8 taglienti. Notevole smusso di spianatura per qualità delle superfici elevate. Angolo di spoglia superiore positivo per una rottura ottimale dei trucioli.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Valori indicativi per $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$ / $a_{p \max} = 4,6$ mm.

Descrizione tecnica

Serie	DOVE-IQ-MILL
Spessore inserto E	4,76 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Geometria	ADN-MM
Denominazione originale prodotto	IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC808
Codice ISO Inserto	SYHU 0704DN-MM
Tipo	IC808

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	190 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	170 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	150 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatta	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	80 m/min	M
Uni	idonea		
a umido max.	idonea		
a secco	idonea		