


**CCMT 09T308, Tipo: IC807****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260172 IC807
GTIN	7291075351910
Classe articolo	26B

Descrizione**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 245 m/min
Serie	ISOTURN
Tipo	IC807
Rompitrucoli	M3P
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Denominazione originale prodotto	CCMT 09T308-M3P IC807
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura