


**CCMT 09T304, Tipo: IC807****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260103 IC807
GTIN	7291075350999
Classe articolo	26B

Descrizione**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,06 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	30 - 80 m/min
Rompitrucioli	F3M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Condizione di taglio	continuo
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Profondità di taglio a_p	0,1 - 2 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	M
Tipo	IC807
Serie	ISOTURN
Denominazione originale prodotto	CCMT 09T304-F3M IC807
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura