

**CCMT 09T308, Tipo: IC807****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260173 IC807
GTIN	7291075306422
Classe articolo	26B

Descrizione**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	30 - 80 m/min
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Rompitrucioli	M3M
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,

Serie	ISOTURN
Tipo	IC807
Denominazione originale prodotto	CCMT 09T308-M3M IC807
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura