


**Garant****Maschio a macchina Forma B, es. vaporizzata, M: M5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2151 M5
GTIN	4067263135050
Classe articolo	GGN

**Descrizione****Esecuzione:****Come n. art. 132150.**

Forma particolarmente robusta.

**Guida posteriore con scanalature di lubrificazione**, ma senza scanalature per trucioli.**Imbocco corretto robusto di forma B.****Vantaggi:****Ottima autoguida e nessuna ripassatura** nella corsa di ritorno.**Descrizione tecnica**

Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	15 mm
Ø Filettatura	5 mm
Normativa	DIN 371
Numero di scanalature per i trucioli	3
Quadro del codolo □	4,9 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	6 mm
Passo della filettatura	0,8 mm

Numero taglienti Z	3
Tipo di filettatura	M
Lunghezza complessiva L	70 mm
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Misura del filetto	M5
Ø Preforo	4,2 mm
Rivestimento	es. vaporizzata
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	15 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	6 m/min	M
CuZn	limitatamente adatta	13 m/min	N
Olio	idonea		

a umido max.

limitatamente adatta

---

## Accessori

Maschio a macchina Forma B M M5

132150 M5