


Garant**Maschio a macchina Forma B, es. vaporizzata, M: M8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2151 M8
GTIN	4067263135074
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:****Come n. art. 132150.**

Forma particolarmente robusta.

Guida posteriore con scanalature di lubrificazione, ma senza scanalature per trucioli.**Imbocco corretto robusto di forma B.****Vantaggi:****Ottima autoguida e nessuna ripassatura** nella corsa di ritorno.**Descrizione tecnica**

Quadro del codolo □	6,2 mm
Numero taglienti Z	3
Lunghezza complessiva L	90 mm
Materiale da taglio	HSS E
∅ Codolo D _s	8 mm
Tipo di filettatura	M
∅ Filettatura	8 mm
∅ Preforo	6,8 mm

Passo della filettatura	1,25 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Misura del filetto	M8
Profondità filettatura	24 mm
Norma	DIN 371
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Rivestimento	es. vaporizzata
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3xD in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	15 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	6 m/min	M
CuZn	limitatamente adatta	13 m/min	N
Olio	idonea		

a umido max.

limitatamente adatta

Accessori

Maschio a macchina Forma B M M8

132150 M8