

**VCMT 160402, Tipo: IC807****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261391 IC807
GTIN	7291075351552
Classe articolo	26B

Descrizione**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Tipo	IC807
Serie	ISOTURN
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,1 - 1,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	30 - 80 m/min
Rompitrucioli	F3M
Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Codice ISO Inserto	VCMT 160402
Condizione di taglio	continuo
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,2 mm
Denominazione originale prodotto	VCMT 160402-F3M IC807
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura