

**VCMT 160402, Tipo: IC807****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261390 IC807
GTIN	7291075424171
Classe articolo	26B

**Descrizione****Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Impiego principale	P
Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,2 mm
Rompitrucioli	F3P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 245 m/min
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_p$	0,1 - 1,8 mm

Tipo	IC807
Condizione di taglio	continuo
Codice ISO Inserto	VCMT 160402
Serie	ISOTURN
Denominazione originale prodotto	VCMT 160402-F3P IC807
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura