


Garant**Maschio a macchina Forma B, es. vaporizzata, M: M12****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG2151 M12 |
| GTIN | 4067263135098 |
| Classe articolo | GGN |

Descrizione**Esecuzione:****Come n. art. 132150.**

Forma particolarmente robusta.

Guida posteriore con scanalature di lubrificazione, ma senza scanalature per trucioli.**Imbocco corretto robusto di forma B.****Vantaggi:****Ottima autoguida e nessuna ripassatura** nella corsa di ritorno.**Descrizione tecnica**

| | |
|-------------------------|---------|
| Ø Filettatura | 12 mm |
| Materiale da taglio | HSS E |
| Norma | DIN 376 |
| Tipo di filettatura | M |
| Quadro del codolo □ | 7 mm |
| Ø Codolo D _s | 9 mm |
| Misura del filetto | M12 |
| Numero taglienti Z | 3 |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Profondità filettatura | 36 mm |
| Ø Preforo | 10,2 mm |
| Passo della filettatura | 1,75 mm |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 |
| Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX |
| Lunghezza complessiva L | 110 mm |
| Rivestimento | es. vaporizzata |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Norma filettatura | DIN 13 |
| Forma dell'imbocco | B |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio |
| Direzione di taglio | destro |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici |
| Colore collarino | blu |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio (a truciolo corto) | limitatamente adatta | 13 m/min | N |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idonea | 15 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idonea | 15 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | limitatamente adatta | 15 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | idonea | 6 m/min | M |
| CuZn | limitatamente adatta | 13 m/min | N |
| Olio | idonea | | |

a umido max.

limitatamente adatta

Accessori

Maschio a macchina Forma B M M12

132150 M12