




## CNMG 120404, Tipo: IC8150



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250070 IC8150
GTIN	7291075319569
Classe articolo	26B

### Descrizione

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

### Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Rompitrucioli	F3P
Tipo	IC8150
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	180 - 400 m/min
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio $a_p$	0,4 - 3,5 mm
Denominazione originale prodotto	CNMG 120404-F3P IC8150
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura