

**CNMG 120408, Tipo: IC6025****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250071 IC6025
GTIN	7291075336450
Classe articolo	26B

Descrizione**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Tipo	IC6025
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,1 - 1,5 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	F3M
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 230 m/min
Denominazione originale prodotto	CNMG 120408-F3M IC6025
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura