



CNMG 120404, Tipo: IC6025



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250070 IC6025
GTIN	7291075336399
Classe articolo	26B

Descrizione

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Rompitrucioli	F3M
Tipo	IC6025
Profondità di taglio a_p	0,1 - 1,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 230 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm

Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Denominazione originale prodotto	CNMG 120404-F3M IC6025
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura