


**CNMG 120408, Tipo: IC8250**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250071 IC8250
GTIN	7291075319644
Classe articolo	26B

**Descrizione**
**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 380 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,4 - 3,5 mm
Rompitrucioli	F3P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Tipo	IC8250
Avanzamento $f$	0,05 - 0,25 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CNMG 120408

Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Denominazione originale prodotto	CNMG 120408-F3P IC8250
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura