



CNMG 120408, Tipo: IC6015



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250071 IC6015
GTIN	7291075336443
Classe articolo	26B

Descrizione

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Tipo	IC6015
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 300 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,1 - 1,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Rompitrucioli	F3M

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	M
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Denominazione originale prodotto	CNMG 120408-F3M IC6015
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura