


CNMG 120404, Tipo: IC6015

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250070 IC6015
GTIN	7291075336382
Classe articolo	26B

Descrizione
Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 300 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	IC6015
Rompitrucioli	F3M
Profondità di taglio a_p	0,1 - 1,5 mm
Condizione di taglio	continuo
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,4 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Denominazione originale prodotto	CNMG 120404-F3M IC6015
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura