


Garant**Maschio a macchina, es. vaporizzata, M: M4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG5451 M4
GTIN	4067263135289
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:****Come n. art. 135450.**Forma particolarmente robusta. **HSS-E****Descrizione tecnica**

Numero di scanalature per i trucioli	3
Quadro del codolo <input type="checkbox"/>	3,4 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Ø Filettatura	4 mm
Ø Codolo D _s	4,5 mm
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	8 mm
Lunghezza complessiva L	63 mm
Ø Preforo	3,3 mm
Numero taglienti Z	3
Misura del filetto	M4

Normativa	DIN 371
Passo della filettatura	0,7 mm
Tipo di filettatura	M
Rivestimento	es. vaporizzata
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatta	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatta	15 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	6 m/min	M
CuZn	limitatamente adatta	13 m/min	N
Olio	idonea		
a umido max.	limitatamente adatta		

Accessori

Maschi a macchina M M4	135450 M4
Maschi a macchina6G M M4	135600 M4