




## CNMG 120404, Tipo: IC8150



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250270 IC8150
GTIN	7291075329513
Classe articolo	26B

### Descrizione

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

### Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Tipo	IC8150
Rompitrucioli	M3P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	180 - 400 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Denominazione originale prodotto	CNMG 120404-M3P IC8150
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura