




## CNMG 120412, Tipo: IC8150



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 250272 IC8150 |
| GTIN            | 7291075329520 |
| Classe articolo | 26B           |

### Descrizione

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

### Descrizione tecnica

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Codice ISO Inserto                  | CNMG 120412        |
| Rompitrucioli                       | M3P                |
| Condizione di taglio                | continuo           |
| Tipo                                | IC8150             |
| Assegnazione finitura/sgrossatura   | Finitura           |
| Materiale da taglio                 | HM                 |
| Avanzamento f                       | 0,15 - 0,6 mm/gir, |
| Numero di sostituzioni/taglienti    | 4                  |
| Profondità di taglio a <sub>p</sub> | 0,5 - 5 mm         |

|  |                        |
|--|------------------------|
| Raggio di curvatura                              | 1,2 mm                 |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 180 - 400 m/min        |
| Impiego principale                               | P                      |
| Denominazione originale prodotto                 | CNMG 120412-M3P IC8150 |
| Tipo di prodotto                                 | Inserto per tornitura  |