

**CNMG 120412, Tipo: IC6015****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250272 IC6015
GTIN	7291075305784
Classe articolo	26B

**Descrizione****Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Rompitrucioli	M3M
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	140 - 300 m/min
Avanzamento $f$	0,17 - 0,5 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm
Condizione di taglio	continuo

Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Tipo	IC6015
Raggio di curvatura	1,2 mm
Denominazione originale prodotto	CNMG 120412-M3M IC6015
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura