

Garant**Set GARANT Master Eco HB7130-2, destra, Dimensione codolo: 25mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 255162 25 |
| GTIN | 4067263134084 |
| Classe articolo | 29W |

Descrizione**Fornitura:**

1× portainseri con bloccaggio n. art. 250000 e 40× inserti n. art. 250158 HB7130-2.

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------------------------|
| Lunghezza complessiva L | 100 mm |
| Dimensione codolo | 25 mm |
| Codice ISO portautensile | PCLNR/L 2525H12 |
| Normativa | Norma interna |
| Normativa | DIN ISO 5610 |
| Insero adatto | CN.. 1204.. |
| Ampiezza funzionale L ₄ | 32 mm |
| Lunghezza della testina L ₁ | 30 mm |
| Tipo di impiego | destra |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Angolo di regolazione κ | 95 grado |
| Applicazione | Tornitura cilindrica esterna |

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura) |
| Tipo di prodotto | Portainseriti con bloccaggio a staffa |