

**Garant**
**Set GARANT Master Eco HB7130-2, destro, Dimensione codolo: 25mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265132 25
GTIN	4067263135524
Classe articolo	29W

**Descrizione**
**Fornitura:**

1× portautensili n. art. 260290 e 40× inserti n. art. 260462 HB7130-2.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	30 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	32 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Lunghezza complessiva L	100 mm
Codice ISO portautensile	SDJCR/L 2525H11
Norma	Norma interna
Norma	DIN ISO 5610
Dimensione codolo	25 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Tipo di prodotto

Portainseri con bloccaggio a staffa