



DNMG 150604, Tipo: IC6015



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250730 IC6015
GTIN	7291075341881
Classe articolo	26B

Descrizione

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 300 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tipo	IC6015
Rompitrucioli	F3M
Profondità di taglio a_p	0,1 - 1,5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	continuo

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Materiale da taglio	HM
Denominazione originale prodotto	DNMG 150604-F3M IC6015
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura