

# CNMG 120408, Tipo: IC6025



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250271 IC6025
GTIN	7291075305616
Classe articolo	26B

### **Descrizione**

#### Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

### **Descrizione tecnica**

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 230 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,85 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Rompitrucioli	M3M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	IC6025
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Materiale da taglio	НМ



Impiego principale	M
Profondità di taglio a <sub>p</sub>	0,5 - 5 mm
Avanzamento f	0,17 - 0,5 mm/gir,
Denominazione originale prodotto	CNMG 120408-M3M IC6025
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura