

**DNMG 150608, Tipo: IC6015****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250810 IC6015
GTIN	7291075305111
Classe articolo	26B

Descrizione**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Tipo	IC6015
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 300 m/min
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Rompitrucioli	M3M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	continuo
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Avanzamento f	0,17 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	M
Profondità di taglio a _p	0,5 - 5 mm
Denominazione originale prodotto	DNMG 150608-M3M IC6015
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura