


WNGA 080404, KBN25M, Modello: ME

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	255686 ME
GTIN	4960664507818
Classe articolo	25H

Descrizione
Esecuzione:

Inserti al CBN con rivestimento **MEGACOAT**. MultiEdge; 2 o 3 taglienti per inserto.

Tipo: KBN25M

Esecuzione del tagliente: ME

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,2 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,2 mm
Esecuzione del tagliente	ME
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 200 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,1 - 0,2 mm/gir,

Tipo	KBN25M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	CBN
Codice ISO Inserto	WNGA 080404
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Attributo del nome del prodotto	KBN25M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
continuo	limitatamente adatto		
irregolare	idoneo		
interrotto	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		