

Garant GRIDLINE

Cassetto per merce da appendere 200 kg, 26×20G, Modello: 90**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	998260 90
GTIN	4067263136026
Classe articolo	91R

Descrizione**Esecuzione:**

Cassetto con possibilità di **estrazione totale al 100% ed estrazione a scorrimento**. Parte anteriore aperta, altezza telaio laterale 46 mm, altezza montati 100 mm. Con 4 tubi trasversali. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Con cassette con sblocco di sicurezza a una mano.

Per:

Scaffalature a cassette, impostazione container.

Fornitura:

Cassetto estraibile completo con cad. 1 paio di guide.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Non compatibile con le cassette per utensili del Gruppo 93; può essere installato solo in sistemi di scaffalature a cassette.

Descrizione tecnica

Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Larghezza utile in G	26
Peso	31 kg
Altezza montato	90 mm
Profondità utile in G	20
Superficie utile dei cassette in G	26×20

Campo d'impiego	Impostazione container
Portata totale	200 kg
Portata cassette/ripiani estraibili	200 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26x20G
Larghezza utile	650 mm
Profondità utile	500 mm
Tipo di prodotto	Ripiano estraibile