



## DNMG 150608, Tipo: IC6025



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250731 IC6025
GTIN	7291075341911
Classe articolo	26B

### Descrizione

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

### Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	M
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 230 m/min
Tipo	IC6025
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,8 mm

Rompitrucioli	F3M
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Profondità di taglio a <sub>p</sub>	0,1 - 1,5 mm
Denominazione originale prodotto	DNMG 150608-F3M IC6025
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura