

Garant**Disco abrasivo lamellare speed CER piatto, Ø 115 mm, Grana: 40**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG5234 40
GTIN	4067263136613
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

- **Grana ceramica autoaffilante (CER) di alta qualità per il massimo potere abrasivo e una minima pressione di contatto.**
- **Rivestimento abrasivo per la lavorazione a freddo.**
- **Robusto tessuto misto poliestere-cotone per garantire un livello di usura ideale e una maggiore stabilità nell'impiego sui bordi.**
- **Platello ergonomico in plastica e poliestere con sistema antivibrazioni (retrattile).**
- **Massimi risultati con smerigliatrici angolari potenti.**

speed - disposizione in piano delle lamelle per un **alto volume di truciolatura per unità di tempo** e una durata elevata.

Conforme a 565234.

Uso:

Smussatura precisa, lavorazione di bordi e lavorazione in piano.

Descrizione tecnica

Ø Foro	22,23 mm
Contenuto	100

Grana	40
Ø Disco	115 mm
Descrizione della forma	piatto
Materiale abrasivo	Grana ceramica (CER)
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Rivestimento abrasivo di raffreddamento	sì
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 115 mm
Ottimizzato per il materiale	INOX
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatta		
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Acciaio < 67 HRC	idonea		
INOX	idonea		
Ti	idonea		
GG(G)	idonea		
CuZn	limitatamente adatta		
Uni	idonea		
a secco	idonea		

Accessori

Disco abrasivo lamellarespeed CER piatto Grana 40

565234 40