


**WNMG 080404, Tipo: IC8150****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251990 IC8150
GTIN	7291075319354
Classe articolo	26B

Descrizione**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	180 - 400 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Impiego principale	P
Rompitrucioli	F3P
Tipo	IC8150
Avanzamento f	0,08 - 0,25 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,4 - 2,5 mm
Denominazione originale prodotto	WNMG 080404-F3P IC8150
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura