

**WNMG 080408, Tipo: IC8150****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252121 IC8150
GTIN	7291075329186
Classe articolo	26B

Descrizione**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Tipo	IC8150
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	180 - 400 m/min

Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Rompitrucoli	M3P
Materiale da taglio	HM
Denominazione originale prodotto	WNMG 080408-M3P IC8150
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura