

Disco abrasivo lamellare long life CER conico, Ø 115 mm, Grana: 40



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG5224 40		
GTIN	4067263136538		
Classe articolo	GGN		

Descrizione

Esecuzione:

- · Grana ceramica autoaffilante (CER) di alta qualità per il massimo potere abrasivo e una minima pressione di contatto.
- · Rivestimento abrasivo per la lavorazione a freddo.
- · Robusto tessuto misto poliestere-cotone per garantire un livello di usura ideale e una maggiore stabilità nell'impiego sui bordi.
- · Platorello ergonomico in plastica e poliestere con sistema antivibrazioni (retrattile).
- · Massimi risultati con smerigliatrici angolari potenti.

long life - disposizione estremamente compatta delle lamelle per la **massima durata**. **Come n. art. 565224.**

Uso:

Per qualsiasi lavoro di rettifica, lavorazione in piano, asportazione e lavorazione di bordi.

Descrizione tecnica

Grana	40
Descrizione della forma	inclinato
Contenuto	100

Ø Foro	22,23 mm		
Ø Disco	115 mm		
Materiale abrasivo	Grana ceramica (CER)		
Sigla materiale abrasivo	Ceramica		
Rivestimento abrasivo di raffreddamento	Sì		
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %		
Attributo del nome del prodotto	Ø 115 mm		
Ottimizzato per il materiale	INOX		
Velocità periferica massima	80 m/s		
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare		

Dati utente

	Idoneità	\mathbf{V}_{c}	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatta		
Acciaio < 900 N/mm²	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Acciaio < 67 HRC	idonea		
INOX	idonea		
Ti	idonea		
GG(G)	idonea		
CuZn	limitatamente adatta		
Uni	idonea		
a secco	idonea		

Accessori

Disco abrasivo lamellarelong life CER conico Grana 40 565224 40

