



**WNMG 080408, Tipo: IC6015**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252121 IC6015
GTIN	7291075306088
Classe articolo	26B

**Descrizione**
**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Impiego principale	M
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Avanzamento f	0,17 - 0,5 mm/gir,
Rompitrucioli	M3M
Tipo	IC6015
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	140 - 300 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	continuo
Materiale da taglio	HM
Denominazione originale prodotto	WNMG 080408-M3M IC6015
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura