

metabo**Trapani avvitatori a batteria, Modello: 602316840****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	P07005 602316840
GTIN	4007430297808
Classe articolo	03D

Descrizione**Esecuzione:**

Trapano avvitatore a batteria senza spazzole con la massima potenza per le applicazioni più complesse.

Fornitura:

Mandrino autoserrante, gancio da cintura e portabit. Senza accumulatori e caricabatterie.

Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione a batteria
Ø Massimo punta elicoidale per legno	38 mm
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Modello CAS 18 V
Imballaggio	Metabox
Vibrazione massima a norma EN	2,9 m/s ²
Coppia massima morbido	34 Nm

Struttura del motore	Senza spazzole
Tensione batteria	18 V
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 600 min ⁻¹
Coppia massima duro	75 Nm
Numero massimo giri 2 velocità	0 - 2100 min ⁻¹
Peso con batteria	1,6 kg
Numero di batterie contenute	0
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Denominazione originale prodotto	SB 18 LT BL
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di colpi massimo	31950 min ⁻¹
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	13 mm
Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione	17,3 m/s ²
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore a percussione