

**VNMG 160404, Tipo: IC6015****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251850 IC6015
GTIN	7291075307115
Classe articolo	26B

Descrizione**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	M3M
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	0,4 - 2,5 mm
Tipo	IC6015
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 300 m/min

Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,07 - 0,3 mm/gir,
Denominazione originale prodotto	VNMG 160404-M3M IC6015
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura