

Garant

Disco abrasivo lamellare speed CER piatto (formato convenienza)



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG5235 40
GTIN	4067263136651
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

- Grana ceramica autoaffilante (CER) di alta qualità per il massimo potere abrasivo e una minima pressione di contatto.
- Rivestimento abrasivo per la lavorazione a freddo.
- Robusto tessuto misto poliestere-cotone per garantire un livello di usura ideale e una maggiore stabilità nell'impiego sui bordi.
- Platorello ergonomico in plastica e poliestere con sistema antivibrazioni (retrattile).
- Massimi risultati con smerigliatrici angolari potenti.

speed - disposizione in piano delle lamelle per un **alto volume di truciolatura per unità di tempo** e una durata elevata.

Come n. art. 565235.

Uso:

Smussatura precisa, lavorazione di bordi e lavorazione in piano.

Descrizione tecnica

Grana	40
Ø Foro	22,23 mm

Scheda tecnica

Contenuto	100
Descrizione della forma	piatto
Ø Disco	125 mm
Materiale abrasivo	Grana ceramica (CER)
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Rivestimento abrasivo di raffreddamento	sì
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 125 mm
Ottimizzato per il materiale	INOX
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatta		
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Acciaio < 67 HRC	idonea		
INOX	idonea		
Ti	idonea		
GG(G)	idonea		
CuZn	limitatamente adatta		
Uni	idonea		
a secco	idonea		

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/GG5235-40>

