

**VNMG 160408, Tipo: IC6025****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251791 IC6025
GTIN	7291075350890
Classe articolo	26B

**Descrizione****Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Tipo	IC6025
Avanzamento f	0,05 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	F3M
Codice ISO Inserto	VNMG 160408
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 230 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Denominazione originale prodotto	VNMG 160408-F3M IC6025
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura