


WNMG 080408, Tipo: IC8250

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252121 IC8250
GTIN	7291075329261
Classe articolo	26B

Descrizione
Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Impiego principale	P
Tipo	IC8250
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 380 m/min
Rompitrucioli	M3P
Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Denominazione originale prodotto	WNMG 080408-M3P IC8250
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura