

Garant**Disco per troncatura in acciaio EXTRA SOTTILE, Ø Disco / Numero di pezzi:
178/100**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG5262 178/100
GTIN	4067263136927
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Nuova **esecuzione ad alte prestazioni** realizzata con la tecnologia più avanzata, vantaggiosa in termini di produttività e con un'ottima sensazione di taglio. **Maggiore potenza di taglio** grazie alle superfici laterali ruvide per rettifica concava, durata straordinaria, **comportamento di imbocco migliorato**.

I ridotti spessori dei dischi consentono di ottenere una troncatura **rapida senza sforzo e con grande risparmio di tempo. Superfici di taglio pulite, ridotta formazione di bave.**

Corrisponde al n. art. 563262.

Modello speciale per **acciaio**, esecuzione ad alte prestazioni.

Specifica:

A46S-BF.

Descrizione tecnica

Contenuto	100
Specifica	A46S-BF
Per spessori materiale	7,7 - 8 mm

Forma	41
Ø Disco	178 mm
Numero massimo giri	8500 min ⁻¹
Ø Foro	22,23 mm
Descrizione della forma	diritto
Larghezza disco	1,6 mm
Materiale abrasivo	Grana abrasiva al corindone (A)
Sigla materiale abrasivo	A
Angolo di registrazione consigliato	Raggio grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrice angolare
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

Accessori

Disco per troncatura, esecuzione ad alte prestazioni EXTRA SOTTILE, acciaio Ø Disco 178 mm

563262 178

