

**Fresa per scanalature a T HELISLOT, codolo Weldon, Ø DC / Zeff: 40/1mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	227700 40/1
GTIN	7291075332865
Classe articolo	19D

**Descrizione****Esecuzione:**

Lavorazione economica di scanalature normali e a T. Lavorazione di diverse larghezze delle scanalature con una sola dimensione di inserto grazie al concetto di sede con denti sfalsati. Inserti quadrati con angolo di spoglia superiore positivo per una lavorazione efficiente e delicata. Elevata sicurezza dei processi grazie al supporto ottimizzato della piastra nella sede.

**Ricambi:**

Set di viti per inserti n. art. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

**Descrizione tecnica**

Inserto adatto	XNMU130608
Ø Codolo $D_s$ h6	32 mm
Ø Collare $d_1$	21 mm
Numero taglienti effettivi $Z_{eff}$	1
Angolazione dello smusso angolare	90 grado
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	120 mm
Sporgenza totale $L_1$	47 mm
Numero di inserti	2
Larghezza scanalatura $a_p$	18 mm
Ø Tagliente $D_c$	40 mm

Denominazione originale prodotto	ETS D40-18-W32-XN13
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Tipo di prodotto	Frese per scanalature

---

## Accessori

Vite di serraggio Modello 1	229697 1
-----------------------------	----------